


# HC-B 16-A-UT-PER-M

Rendelési szám: 1648096



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648096>

HEAVYCON kapcsoladapter, csapos betét, B16 sorozat, 16 pólusú, a kapcsolószekrény jobb oldalához, csavaros csatlakozás

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 969745        |
| Csomag                    | 5                      |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 445 (CAT-4-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Villamos paraméterek

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                    | HEAVYCON-ADVANCE falra szerelhető peremhez és B16 kialakítású HEAVYCON falra szerelhető tokozathoz A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Pólusszám                     | 16                                                                                                                                                                            |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN                                                                                                                                                                      |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V                                                                                                                                                                         |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram               | 16 A |

#### Mechanikai paraméterek

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Kialakítás                        | B16                                         |
| Csavarmenet                       | M3                                          |
| Csatlakozástechnika               | Csavaros csatlakozás                        |
| Meghúzási nyomaték                | 0,5 Nm ... 0,8 Nm                           |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 12 mm                                       |
| Csatlakozási keresztmetszet       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG csatlakozási keresztmetszet   | 20 ... 14                                   |

#### Általános paraméterek

|                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintkező anyaga                    | Rézötvözet                                                                                                                |
| Érintkezőfelület anyaga             | Ag                                                                                                                        |
| Érintkezőtartó anyaga               | PA                                                                                                                        |
| Vízszintes furattávolság            | 77,5 mm                                                                                                                   |
| Magasság                            | 71,6 mm                                                                                                                   |
| Szennyeződési fok                   | 3                                                                                                                         |
| Túlfeszültség kategória             | III                                                                                                                       |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                                                                                                                        |
| Szabvány szerinti csatlakozás       | IEC / EN                                                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)      | -40 °C ... 125 °C                                                                                                         |
| Szerelési utasítás                  | Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6.../ HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../ HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz. |
| Szerelési útmutató                  | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.                                                |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék                | Típus leírás | Leírás                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |              |                                                                                                                                  |
| 1686478               | CP-HC        | Kódolóprofil, csíkonként 4 kódolóprofil, csomagolási egységenként 40 csík, kódolóvájakba történő becsúsztatásra                  |
| <b>szerelés</b>       |              |                                                                                                                                  |
| 1775240               | HC-KA-FE     | Lábazatelem, az NS 32 kalapsínre, NS 35/7,5, vagy az NS 35/15 kalapsínre szereléshez, az alap- és az oldalelem közé dugaszolható |
| 1660083               | HC-VSH       | Reteselő csavaros hüvely, érintkezőbetétek és kalapsínre szerelhető kapocsadapterek fix összekötéséhez                           |

## Általános

|         |          |                                                                                                                             |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1644326 | HC-B-3PE | PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez |
| 1604997 | HC-B-PES | PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez                                                       |
| 1772722 | HC-CB    | Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé                         |
| 1676860 | HC-CBU   | Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához                                                                               |
| 1676857 | HC-CST   | Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához                                                                                |

## Rajzok


### Diagram




Derating-görbe

Méretrajz

---



Csatlakozóoldal



Oldalnézet

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;