

**VG K (standard műanyag tömszelence)  
VG M16-K67 4-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tömszelencék a professzionális használatra ipari alkalmazásokban, kielégítik a legmagasabb követelményeket a minőség és biztonság terén. Kaphatók poliamidból, polisztirolból és bronzból.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M16-K67 4-8                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1909670000</a>                                                                                |
| Verzió         | VG K (standard műanyag tömszelence),<br>Tömszelencék, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max.<br>8 mm, Poliamid 6 |
| GTIN (EAN)     | 4032248536597                                                                                             |
| Menny.         | 50 Stück                                                                                                  |

**VG K (standard műanyag tömszelence)  
VG M16-K67 4-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 34,5 mm | Hossz, inch | 1,358 inch |
| Nettó tömeg | 6,18 g  |             |            |

**Általános információk**

|                                    |          |                                    |                                   |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| AF 1. méret                        | 19 mm    | Anyag                              | Poliamid 6                        |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 4,75 Nm  | Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 3,75 Nm                           |
| Kábel külső átmérője, max.         | 8 mm     | Kábel külső átmérője, min.         | 4 mm                              |
| Külső menet                        | M 16     | Menet hossza                       | 8 mm                              |
| Menetemelkedés                     | 1,5 mm   | Rögzítőanya nyomatéka, max.        | 4,75 Nm                           |
| Rögzítőanya nyomatéka, min.        | 3,75 Nm  | Szabványok                         | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 |
| Tömszelencék                       | metrikus | Tömítőbetét                        | NBR                               |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2      | Védelmi osztály                    | IP67                              |
| Zárt anya nyomatéka, max.          | 3,5 Nm   | Zárt anya nyomatéka, min.          | 2,5 Nm                            |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C   | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C                            |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |