Kivonat az online katalógusból

# SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO

Rendelési szám: 1551875



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551875

Fali átvezetés, 4-pólusú, Beépíthető dugasz egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, Fal alatti szerelés, M12 x 1, Külön erek, Kábelhossz: 0,5 m

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.29

| Kereskedelmi adat | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 161930 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 243 (CAT-2-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
|---|---|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A |
| Méretezési feszültség | 250 V |
| Pólusszám | 4 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Kábelhossz | 0,5 m |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |

**Általános jellemzők**

| | |
|---|---|
| Szabványok/előírások | M12-csatlakozó IEC 61076-2-101 |
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP67 |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Recézet anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Szerelési mód | Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával |
| Csatlakozási mód | Külön erek |
| Állapotjelzés | nincs |

**Vezeték paraméterek**


| | |
|---|---|
| Kábeltípus | TPE sodrat |
| Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| Érátmérő a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Szigetelés vastagsága | 0,21 mm |
| Érszínek | barna, fehér, kék, fekete |
| Érszigetelés anyaga | TPE |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
| Vezetékellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Vezeték névleges feszültsége | 300 V |
| Vezeték vizsgálófeszültsége | 2000 V AC |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |

## Tanúsítványok


| | |
|---|---|
| Tanúsítások | GOST, UL Recognized |
| Igényelt tanúsítások: | |
| Ex tanúsítások: | |

## Rajzok


Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó





Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez, szerelőlap menettel





Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez, szerelőlap átmenő furattal (alternatívan lappal elcsavarodás elleni védelemként)

Kapcsolási rajz




Az M12 dugasz és az M12 aljzat lábkiosztása

Sematikus rajz




Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;