Kivonat az online katalógusból

SACCBP-MS-5CON-PG9/2,0-920SCO

Rendelési szám: 1437588



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437588

Buszrendszerbe építhető dugasz, DeviceNet/CANopen, 5 pólusú, M12, árnyékolt, A kódolású, SPEEDCON, fal mögötti/csavaros szerelés Pg9 menettel, 2,0 m buszkábellel, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm²

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 457712
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 192 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Kábelhossz	2 m

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Jeltípus/kategória	DeviceNet™
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	CAN Bus/DeviceNet
Kábeltípus (rövid jele)	920
Érkeresztmetszet	2x 0,25 mm² (Jelvezeték)
	2x 0,34 mm² (Feszültségellátás)
	1x 0,34 mm² (Kitöltőszál)
AWG jelvezeték	24
AWG feszültségellátás	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	19x 0,13 mm
Feszültségellátás vezetékfelépítése	19x 0,15 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,95 mm ±0,05 mm (Jelvezeték)
	1,4 mm ±0,05 mm (Feszültségellátás)
Érszínek	piros-fekete, kék-fehér
Párosdratozás	2 ér párban
A párárnyékolás módja	Alumínium kasírozott poliészterfólia
Teljes sodratozás	2 pár a kitöltőszál körül
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből
Optikai árnyékolás	80 %
Külső köpeny, szín	lila RAL 4001
Kábel külső átmérője, D	6,7 mm ±0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	67 mm

Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	67 mm
Hajlítási ciklusok száma	2000000
Hajlítási sugár	67 mm
Mozgatás útja	4,5 m
Mozgatási sebesség	3 m/s
Gyorsulás	3 m/s²
Külső köpeny, anyaga	PUR
Érszigetelés anyaga	habosított PE (Jelvezeték)
	PE (Feszültségellátás)
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	≥ 5 GΩ*km (Jelvezeték)
	≥ 5 GΩ*km (Feszültségellátás)
Üzemi kapacitás	nom. 40 nF (Jelvezeték)
Hullámellenállás	120 Ω ± 12 Ω (1 MHz-en)
Vezeték névleges feszültsége	max. 300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V (50 Hz, 1 min)
Tűzállóság	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-20 °C ... 70 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz




M12-es fali átvezetés




Készülékház kivágás Pg9 rögzítőmenetekhez, szerelőlap átmenő furattal (választhatóan elcsavarodást gátló kialakításban)

Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz



M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve



CAN Bus/DeviceNet [920]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;