

CN-LAMBDA/4-5.9-BB

Rendelési szám: 2838490



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838490>

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 285629
Csomag	1
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 139 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	Sárgaréz (CuZn)
Szín	nikkel
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C
Szerelési mód	csatlakozás-specifikus közbeccsatolás
Kialakítás	Közdugasz
Pólusszám	1

Védettség	IP68
Hatóirány	Line-Shield/Earth Ground
Szélesség	26,1 mm
Magasság	38 mm
Mélység	60 mm

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	C2
	C3
	D1
VDE követelményosztály	C2
	C3
	D1
I_N névleges áram	5 A (25 °C)
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μ s (ér-föld)	50 kA
Névleges levezetési áramlökés I_n (8/20) μ s (ér-árnyékoló)	50 kA
Összegáram-lökés (8/20) μ s	60 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20) μ s legfeljebb (ér-föld)	60 kA
Levezetési áramlökés I_{max} (8/20) μ s legfeljebb (ér-árnyékolás)	60 kA
Vizsgálati villámáram (10/350) μ s, áramcsúcsérték I_{imp}	≤ 20 kA
Kimeneti feszültség korlátozás 1 kV/ μ s (ér-föld) statikus	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Kimeneti feszültség korlátozás 1 kV/ μ s (ér-árnyékolás) statikus	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Kimeneti feszültség korlátozás 1 kV/ μ s (ér-föld) statikus	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Kimeneti feszültség korlátozás 1 kV/ μ s (ér-árnyékolás) statikus	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Védelmi szint U_p (ér-föld)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Védelmi szint U_p (ér-árnyékoló)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Illesztési csillapítás aE, aszim.	típ. 0,05 dB ($\leq 0,15$ dB)
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ... 5,9 GHz
Állóhullámarány VSWR 50- Ω -rendszerben	típ. 1,1 ($\leq 1,20$ (2,4 GHz...5,9 GHz))

Megengedett HF-teljesítmény $P_{\max}$ SWR=xx (50-Ohm-rendszer)-nél	$\leq 500 \text{ W}$
	$\leq 4 \text{ kW}$ (csúcs)
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-föld)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2,5 kA)
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-árnyékoló)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2,5 kA)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	N csatlakozó
Csatlakozástechnika IN	N csatlakozóaljzat
Csatlakozástechnika OUT	N csatlakozóaljzat

Szabványok

Szabványok/előírások	IEC 61643-21
----------------------	--------------

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2818135	CN-UB/MP	Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.
2803137	CN-UB/MP-90DEG-50	Szögletes heveder a CN-UB... egységek egyedi rögzítésére, pl. a készülékházakon.

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

szerelés

2818135	CN-UB/MP	Fül a CN-UB... egyedi rögzítéséhez, pl. épületfalra.
---------	----------	--

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;