

SACB-C-H180-8/16 SCO P

Rendelési szám: 1453229



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453229>

Csatlakozófedél beépített csatlakozóval, M12-es SPEEDCON műanyag menetes és dugaszolható csavaros csatlakozású szenzor-/aktor dobozokhoz, 4, 6 vagy 8 dugaszhelyhez

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 553452
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 178 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.12.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	120 V
Méretezési áram I/O jelenként	2 A
Méretezési áram összesen	10 A
A dugaszhelyek száma	8

Védettség	IP65
	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C
Szenzor / aktor csatlakozási mód	M12-SPEEDCON aljzat

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	Dugaszolható csavaros csatlakozó
Min. vezeték-keresztmetszet (jel)	0,14 mm ²
Max. vezeték-keresztmetszet (jel)	1,5 mm ²
Min. AWG vezeték-keresztmetszet (jel)	26
Max. AWG vezeték-keresztmetszet (jel)	16
Csupaszolási hossz (jel)	7 mm
Min. vezeték-keresztmetszet (energia)	0,14 mm ²
Max. vezeték-keresztmetszet (energia)	1,5 mm ²
Min. AWG vezeték-keresztmetszet (energia)	26
Max. AWG vezeték-keresztmetszet (energia)	16
Vezeték min. külső átmérője	7 mm
Vezeték max. külső átmérője	12 mm
Csupaszolási hossz	50 mm (Gerincvezeték)
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka	1 Nm
Anyacsavar meghúzási nyomatéka	2,5 Nm

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PBT
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga	Sn
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
--	------------------------

	1 / 2 (B) = 1 / 2 = GY/PK
	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
	2 / 2 (B) = 2 / 2 = RD/BU
	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
	3 / 2 (B) = 3 / 2 = WH/GN
	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY
	4 / 2 (B) = 4 / 2 = BN/GN
	5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
	5 / 2 (B) = 5 / 2 = WH/YE
	6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
	6 / 2 (B) = 6 / 2 = YE/BN
	7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
	7 / 2 (B) = 7 / 2 = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = 8 / 2 = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = U _N = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU
	1-8 / 5 (PE) = PE = GN/YE

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Mágneskapcsoló jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm

0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Mágneskapcsoló jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Mágneskapcsoló jelölőcsík, Csík, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Mágneskapcsoló jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm

kábelek/vezetők

1503328	SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 7 pólusú, 4 x 0,34 mm ² és 3 x 0,75 mm ²
1503331	SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Gerincábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetékkel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 9 pólusú, 6 x 0,34 mm ² és 3 x 0,75 mm ²
1503344	SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Gerincábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetékkel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 11 pólusú, 8 x 0,34 mm ² és 3 x 0,75 mm ²
1503357	SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 11 pólusú, 8 x 0,50 mm ² és 3 x 1,00 mm ² , hossza: 50 m
1503360	SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 15 pólusú, 12 x 0,50 mm ² és 3 x 1,00 mm ² , hossza: 50 m
1559893	SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR	Gerincábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetékkel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 19 pólusú, 16 x 0,50 mm ² és 3 x 1,00 mm ² , hossza: 200 m, kábeldobon
1503373	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 19 pólusú, 16 x 0,50 mm ² és 3 x 1,00 mm ² , hossza: 50 m
1430938	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR	Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PP, 19 pólusú, 16 x 0,50 mm ² és 3 x 1,00 mm ² , hossza: 50 m
1401690	SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR	Gerincábelgyűrű, alkalmazható a következőkhöz: Elosztó dobozok, Pólusszám: 11, Vezeték hossz: 50 m

szerszámok

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Dugaszbetét 24 mm-es kulcsnyílású szorítóanyák szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1206463	SZK PZ2 VDE	Csavarhúzó, PZ kereszthornys, VDE szigetelt, mérete: PZ 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212315	TSD 25 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 2,5 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval a csatlakozófedél szorítóanyájához
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható

1212225	TSD-M 3NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 1,2 - 3 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Általános

1452864	SACB-4/ 4-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 4, Pólusszám: 4, Csatlakozóhely kiosztás: egyes, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
1452877	SACB-4/ 8-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 4, Pólusszám: 5, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
1452880	SACB-6/ 6-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 6, Pólusszám: 4, Csatlakozóhely kiosztás: egyes, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
1452893	SACB-6/12-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 6, Pólusszám: 5, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
1452903	SACB-8/ 8-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 8, Pólusszám: 4, Csatlakozóhely kiosztás: egyes, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs
1452916	SACB-8/16-L-C GG SCO P	Sensor-/Aktor-doboz alap készülékház, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 8, Pólusszám: 5, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó, Árnyékoló: nincs

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;