

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/2,0-900

Rendelési szám: 1534562



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1534562>

Buszrendszerbe építhető aljzat, INTERBUS, 5 pólusú, M12, árnyékolt, B-kódolású, fal alatti/csavaros szerelés M16-os menettel, 2 m buszkábel, 3 x 2 x 0,25 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 026734
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 190 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.12.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	2 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs
Tesztfeszültség	2500 V

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	INTERBUS
Kábeltípus (rövid jele)	900
Érkeresztmetszet	0,22 mm ²
AWG jelvezeték	24
Jelvezeték vezetékfelépítése	32x 0,10 mm
Érszínek	zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín
Pársodratozás	2 ér párban
Teljes sodratozás	3 érpár középen
Árnyékoló	Fonat rézvezetékéből
Külső köpeny, szín	zöld RAL 6017
Kábel külső átmérője	8,00 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	60 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	120 mm
Hajlítási ciklusok száma	5000000
Hajlítási sugár	120 mm
Mozgatás útja	10 m
Mozgatási sebesség	1,6 m/s
Gyorsulás	3,2 m/s ²

Külső köpeny, anyaga	PUR
Érszigetelés anyaga	PE
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	> 5 GΩ*km
Vezetékellenállás	≤ 159,8 mΩ/m
Üzemi kapacitás	60 nF (800 Hz-nél)
Jelsebesség	0,66 c
Csatolóellenállás	250000,00 MΩ/km (30 MHz-nél)
Vezeték néveleges feszültsége	250 V
Ér/ér vizsgálófeszültség	1500 V
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás	1000 V
Tűzállóság	IEC 60332-1
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-30 °C ... 70 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó




Készülékház kivágás M16
rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
furattal (választhatóan elcsavarodást gátló
kialakításban)

Kapcsolási rajz




Az M12 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz



M12 aljzat tűkiosztása, 5 pólusú, "B"
kódolás, aljzat felől nézve



INTERBUS [900]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;