

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5

Rendelési szám: 1456080



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456080>

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 3 pólusú, M8, fal mögötti/csavaros szerelés M10-es menettel, 0,5 m hosszú TPE érvezetéssel, 3 x 0,25 mm²

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 605908
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 227 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.07.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (Aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	Viton
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M10
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
AWG jelvezeték	24
Érszínek	barna, kék, fekete
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz




M8 beépíthető aljzat



Szerelőlap átvezető furattal

Sematikus rajz



M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;