


PT-IQ-2X2-24DC-UT

Rendelési szám: 2800980



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800980>

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotkijelzővel a modulon, két 2-eres, földpotenciál-függetlenül meghajtott jeláramkörhöz.



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 665803
Csomag	1
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 76 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.05.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház anyaga	PA 6.6
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Kialakítás	Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható
Védettség	IP20
Hatóirány	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/ Shield-Earth Ground
Szélesség	17,7 mm
Magasság	91 mm
Mélység	77,5 mm
Osztási egység	1 TE egységnyi mélység

védelmi kapcsolás

IEC vizsgálati osztály	C1
	C2
	C3
	D1
U_N névleges feszültség	24 V
Legnagyobb tartós feszültség U_C	30 V DC
	21 V AC
I_N névleges áram	700 mA (45 °C-ig)
Üzemi hatásos áram I_C U_C -nál	≤ 1 mA (rendszerenként)
Földelőáram I_{PE}	≤ 2 μ A (rendszerenként)
Névleges levezetési áramlökések I_n (8/20) μ s (ér-ér)	10 kA
Névleges levezetési áramlökések I_n (8/20) μ s (ér-föld)	10 kA
Vizsgálati villámáram (10/350) μ s, áramcsúcsérték I_{imp}	2,5 kA
Védelmi szint U_P (ér-ér)	≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 150 V (C2 - 10 kA)
	≤ 55 V (C3 - 25 A)
	≤ 60 V (C3 - 100 A)
Védelmi szint U_P (ér-föld)	≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A)
	≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 800 V (C2 - 10 kA)
	≤ 700 V (C3 - 25 A)
	≤ 800 V (C3 - 100 A)
Védelmi szint U_P statikus (ér-ér)	≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A)

Megszólalási idő tA (ér-ér)	≤ 1 ns
Megszólalási idő tA (ér-föld)	≤ 100 ns
Illesztési csillapítás aE, szimm.	típ. 0,3 dB (≤ 270 kHz)
Határfrekvencia fg (3dB), szimm. 150 ohm-rendszerben	típ. 1,1 MHz
Kapacitás (ér-föld)	2 nF
Ellenállás áganként	1,2 Ω ±5 %
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás	optikai, többfokozatú
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb	0,8 A (FF)
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-ér)	C1 (1 kV / 500 A)
	C2 (10 kV / 5 kA)
	C2 (10 kA)
	C3 (25 A)
	C3 (50 A)
	C3 (100 A)
Lökőáramállóság az IEC 61643-21 szerint (ér-föld)	C1 (1 kV / 500 A)
	C2 (10 kV / 5 kA)
	C2 (10 kA)
	C3 (25 A)
	C3 (50 A)
	C3 (100 A)
	D1 (2,5 kA)
Impulzus visszaállítási idő tr az IEC 61643-21 szerint (ér-ér)	≤ 4000 ms
Impulzus visszaállítási idő tr az IEC 61643-21 szerint (ér-föld)	≤ 2600 ms
Túlterhelés miatti kiesés üzemmód az IEC 61643-21 szabvány szerint (dugasz)	2-es üzemmód

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozástechnika IN	Csavaros kapcsok
Csatlakozástechnika OUT	Csavaros sorkapcsok
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Csupaszolási hossz	8 mm
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²

Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Potenciál-kiegyenlítés csatlakozás

Csatlakozási mód	NS35-ös DIN kalapsín vagy csatlakozókapocs
------------------	--

UL adatok

Névleges feszültség	24 V DC
Névleges áram	700 mA
Gyújtófeszültség (ér - ér)	30 V DC ... 40 V DC (100 V/s)
	< 1000 V DC (100 V/μs)
Gyújtófeszültség (ér - föld)	30 V DC ... 40 V DC (100 V/s)
	< 1000 V DC (100 V/μs)

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 2-20, 22-40 stb. 82-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm

0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808707	ZBF 5:SO/CMS	Jelölőcsík, lapos, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 18 mm
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Általános


2713780	E/ME TBUS NS35 GY	Végtartó kapocs, stabil kivitel a kalapsín-buszcsatlakozóhoz
1881354	FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5	Dugaszrész, Névleges áram: 4 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 2,5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2839295	SSA 3-6	Köpeny-gyorscsatlakozó 3 - 6 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete
2839512	SSA 5-10	Köpeny-gyorscsatlakozó 5 - 10 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete

Rajzok


Diagram



Méretrajz



Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;