


DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G

Rendelési szám: 2964542

Az ábrán a DEK-OE- 24DC/24DC/100KHZ-G változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964542>

Bemeneti szilárdtest relé, ellenütemű egyenfeszültségű kimenettel, átviteli frekvencia 100 kHz, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 5 V DC, kimenet: 4 - 18 V DC/50 mA



Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 131005
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 411 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	5 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,5 ... 1,2
"0"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\leq 0,3$
"1"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\geq 0,5$

Tip. bemeneti áram U_N esetén	8 mA
Bekapcsolási idő tipikus	1 μ s
Tipikus kikapcsolási idő	2 μ s
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda
Átviteli frekvencia	100 kHz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	4 V DC ... 18 V DC
Tartós határáram	50 mA
Nyugalmi áram	8,5 mA
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	$\leq 1,2$ V DC
Kimeneti kapcsolás	3-vezetékes, ellenütemű, testhez kötött
Védelem megnevezése	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	Zavarszűrő dióda

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Általános adatok

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	56 mm
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Üzem mód	100 % ED
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;