


PLC-V8/FLK14/OUT/M

Rendelési szám: 2304102

Az ábrán a PLC-V8/FLK14/OUT változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304102>

V8-OUTPUT adapter nyolc 6,2 mm-es PLC interfészhez (1 váltóérintkező, stb./lásd "Kiegészítő termékek"). 14 pólusú szalagkábel csatlakozó a PLC rendszerkábelezéshez, vezérléslogika: mínusz-kapcsoló



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 924430
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 369 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U _N névleges feszültség	24 V DC ±25 %
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A (jelvezetékenként)
Feszültségbetáplálás max. összégárama	3 A
Pólusszám	14

Szélesség	49,6 mm
Magasság	100 mm
Mélység	94 mm
Állapotjelzés	LED zöld
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező	0,8 kV AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Méretezési lökfeszültség	0,8 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Feszültségellátás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Jelszint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, cULus Recognized, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2314655	CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Vezeték hossza 2,0 m
2314668	CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Vezeték hossza 3,0 m
2314671	CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Vezeték hossza 4,0 m
2318978	CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Kábelhossz: 6,0 m
2314684	CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Vezeték hossza 10,0 m
2322773	CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávval és négy 14 pólusú csatlakozósávval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Kábelhossz: 15,0 m

2314778	CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC	Méretre szabott kerek kábel egy kiöntött 50 pólusú csatlakozósávvval és négy 14 pólusú csatlakozósávvval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához, pólusszám 50/4x14. A kábel alkalmas az ADV551 és az ADV151 kártyához történő használatra. Vezeték hossza 20,0 m
2314765	CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC	Konfekcionált kerek kábel, egy fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávvval és négy 14 pólusú rugós csatlakozósávvval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára való felosztásához, pólusszám: 50/4 x 14, a kábel az ADV551 és ADV151 kártyákhoz alkalmas. Kábelhossz: 50,0 m
2306964	FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/ CS	Méretre szabott kerek kábel egy 50 pólusú csatlakozósávvval és négy 14 pólusú csatlakozósávvval, 32 csatorna 4 x 8 csatornára történő felosztásához. A kábel az ADV561 és ADV161 kártyákhoz alkalmazható. Kábelhossz: 3,0 m

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Elektromechanikus relé		
2900299	PLC-RPT- 24DC/21	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alappapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2900306	PLC-RPT- 24DC/21AU	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alappapocsból és többbrétegű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2900307	PLC-RPT- 24UC/21AU	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alappapocsból és többbrétegű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
Relék		
2966171	PLC-RSC- 24DC/21	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alappapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2966265	PLC-RSC- 24DC/21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alappapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható többbrétegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2966278	PLC-RSC- 24UC/21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alappapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható többbrétegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V AC/DC

2966472	PLC-RSP- 24DC/21	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, húzórugós csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2966540	PLC-RSP- 24DC/21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, húzórugós csatlakozással és dugaszolható többbrétegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2966553	PLC-RSP- 24UC/21AU	PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, húzórugós csatlakozással és dugaszolható többbrétegű érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V AC/DC

Relék aktor-sorozat

2900312	PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT	PLC aktor interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT...ACT alapkapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
2966210	PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT	PLC működtető interfész, PLC-BSC ...ACT alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
2967345	PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT	PLC működtető interfész, PLC-BSP ...ACT alapkapocsból, húzórugós csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Relékapcsoló

2900328	PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H	PLC interfész beépített kapcsolóval (manuálisan kezelhető) és teljesítmény-érintkezős relével a "Manuell", "Null" és "Automatik" (manuális, nulla és automatika) funkciókhoz, direkt rugós csatlakozással, NS 35/7,5 sínre szerelhető, egy záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
2900327	PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L	PLC interfész beépített kapcsolóval (csavarhúzóval kezelhető) és PLC interfész kapcsolóval relével a "Manuell", "Null" és "Automatik" (manuális, nulla és automatika) funkciókhoz, direkt rugós csatlakozással, NS 35/7,5 sínre szerelhető, egy záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
2982236	PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H	PLC relé kapcsolóval (manuális kezelés) és integrált teljesítmény-érintkezős relé a "Kézi, Null és Automata" funkciókhoz, csavaros csatlakozással, NS 35/7,5, kalapsínre való szereléshez, egy záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
2982249	PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H	PLC relé kapcsolóval (manuális kezelés) és integrált teljesítmény-érintkezős relé a "Kézi, Null és Automata" funkciókhoz, rugós csatlakozással, NS 35/7,5, kalapsínre való szereléshez, egy záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
2834889	PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L	PLC interfész kapcsolóval (kezelés: csavarhúzóval) és integrált teljesítmény-érintkezős relével a "Kézi, Null és Automata" funkciókhoz, rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, egy záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC

Szilárdtest relé

2900398	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R	PLC optocsatoló direkt rugós csatlakozással, az NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/10 A
2900364	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 33 V DC/3 A
2900352	PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/100 mA
2900378	PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W	PLC elektronikus szilárdtest relé direkt rugós csatlakozással, az NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/500 mA
2900369	PLC-OPT- 24DC/230AC/1	PLC interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 - 253 V AC/ 0,75 A
2900383	PLC-OPT- 24DC/300DC/1	PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, direkt rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12-300 V DC/1 A
2966634	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2	PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A
2982702	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R	PLC félvezető relé csavaros csatlakozással és rövidzárló egyenfeszültségű kimenettel, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/10 A
2966728	PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100	PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/ 100 mA
2980636	PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W	PLC elektronikus váltó csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/500 mA
2967840	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1	PLC-aktor interfész, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A
2980678	PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1	PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12-300 V DC/1 A
2967471	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2	PLC-INTERFACE, amely rugós csatlakozású PLC-BSP... alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A

2982715	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R	PLC szilárdtest relé rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/10 A
2967549	PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100	PLC-INTERFACE, amely rugós csatlakozású PLC-BSP... alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/ 100 mA
2980649	PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W	PLC-elektronikus váltó rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/500 mA
2967895	PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1	PLC-INTERFACE, amely rugós csatlakozású PLC-BSP... alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A
2980830	PLC-OSP- 24DC/300DC/ 1	PLC-INTERFACE, integrált szilárdtest relé, rugós csatlakozással, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12-300 V DC/1 A

Szilárdtest relék aktor-sorozat


2900376	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT	PLC aktor interfész, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT...ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 33 V DC/3 A
2966676	PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT	PLC-aktor interfész, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A
2967947	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT	PLC-aktor interfész, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC...ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/0,75 A
2967507	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT	PLC-aktor interfész, amely rugós csatlakozású PLC-BSP...ACT alappapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A

Átvezető kapocs

2296870	PLC-VT	VARIOFACE átvezető kapocs (2-vezetékes csatlakozás), a PLC-INTERFACE univerzális sorozatokhoz
2295567	PLC-VT/ACT	VARIOFACE átvezető kapocs (3-vezetékes csatlakozás), PLC-INTERFACE aktor sorozatokhoz
2296867	PLC-VT/ACT/LA	VARIOFACE átvezető kapocs (3-vezetékes csatlakozás), PLC-INTERFACE aktor sorozatokhoz, 24 V DC fényjelzéssel
2296854	PLC-VT/LA	VARIOFACE átvezető kapocs (2-vezetékes csatlakozás), PLC-INTERFACE univerzális sorozatokhoz, 24 V DC fényjelzéssel

Rajzok

Kapcsolási rajz



PLC-V8/FLK14/OUT/M kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;