

HC-M-EMV-ST/3-9,5

Rendelési szám: 1636088



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636088>

HEAVYCON EMC dugaszolható csatlakozó, csapváltozat, 4 pólusú, 3 - 9,5 mm külső vezeték-keresztmetszetű árnyékolt vezetők csatlakoztatásához. A HC-M-EMV-MOD-ST műanyag modulban történő használatra.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 962920
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 473 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Megjegyzés	Az EMC csatlakozótokozat potenciálja és a teljesítménycsatlakozó tokozat potenciálja egymástól leválasztott
------------	---

	CK 1,6...ED... krimpérintkezőkhöz (nem mellékeljük)
	Kapocsbilincsek a 4 mm - 6 mm és a 6 mm - 9 mm kapocstartományok számára
Méretezési feszültség (III/3)	50 V
Méretezési áram	10 A
Méretezési átütési szilárdság	0,8 kV
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Pólusszám	4

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 14
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm (6 mm (2,5 mm ² esetén))
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 9 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	2,4 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Sorozat	HC-M-EMV
A modulhelyek száma	2
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szerelési utasítás	Tokozat magassága ≥ 72 mm.- A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.
Szerelési útmutató	A HC-M-EMV-MOD-ST műanyag modulban történő használatra.

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PC

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz

Érintkezőtartó

1678567	HC-M-EMV-MOD-ST	HEAVYCON érintkezőbetét-modul, M EMV sorozat, két HC-M-EMV-ST/3-9,5 EMC dugaszolható csatlakozó használatához (4 - 4 pólusú csapváltozatok)
---------	-----------------	---

Rajzok


Funkciójajz




Szerelési útmutató:

Csupaszolja a kábelt az ábra szerint. Fektesse az árnyékolófonatot a kábelköpenyre és rögzítse azt a zsugorcsoval. Szerelje össze az érintkezőtartót az EMC-csatlakozóban és helyezze fel a fém tokozatot. Krimpelje rá a krimpérintkezőket az erekre és pattintsa be az érintkezőket az érintkezőtartóba (közben ügyeljen a megfelelő pólushozzárendelésre). Szerelje fel a bilincset és pattintsa be az EMC-csatlakozót az EMC modulba. Végül helyezze be a modult a tartókeretbe.

Méretejajz



Dugaszbetét



Csupaszolási adatok

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;