

MKDSP 10HV/ 2-10,16

Rendelési szám: 1929517



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1929517>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 76 A, Névleges feszültség: 1000 V, Raszterméret: 10,16 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! UL szerinti készülékengedélyek elérhetők a 600 V-os alkalmazásokhoz. Ekkor figyelembe kell venni a nyomtatott áramköri szerelésre vonatkozó mindenkor készülek-előírások szigetelési követelményeit (pl. UL 508, UL 840).

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 819637
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 451 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	22 mm
Raszterméret	10,16 mm

„a” méret	10,16 mm
Pólusszám	2
Csapméretek	1 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,5 mm
Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,2 Nm
Meghúzási nyomaték max.	1,5 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MKDSP 10HV
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/3)	690 V
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	76 A
Névleges keresztmetszet	10 mm ²
Maximális terhelőáram	76 A (16 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	B 6
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	60 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	60 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	16 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	6
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	4 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	6 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	20
AWG az UL/CUL szerint max.	6

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0805179	SK 10/5:SO	Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 10 mm
0805221	SK 5,0 WH:REEL	Jelölőcsík, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Szerelési mód: Ragasztható
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható

dugasz/adapter

0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke
---------	-----	-----------------------------

szerszámok


1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-------------	---

Általános


1929546	MKDSP 10HV/ 3-12,7	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 76 A, Névleges feszültség: 1000 V, Raszterméret: 12,7 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!
---------	--------------------	---

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria



Diagram




Típus: MKDSP 10N/...-10,16

Vizsgálat a DIN EN 60512-5-2:2003-01 szabvány szerint

Redukciós tényező = 1

Pólusszám: 5

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;