

SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO

Rendelési szám: 1552256



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552256>

Busz-rendszerdugasz, 4-pólusú, Beépíthető dugasz egyenes M12 SPEEDCON, D-kódolású, Fal előtti szerelés, pozícionálható, M16 x 1,5, Külön erek, Kábelhossz: 0,5 m

PROFINET

SPEEDCON
LOCKING

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 153454
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 234 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V

Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal előtti szerelés, pozícionálható M16 x 1,5 ellenanyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Kábeltípus	TPE sodrat
Érkeresztmetszet	0,34 mm ²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékelépítése	7x 0,25 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,2 mm $\pm 0,07$ mm
Szigetelés vastagsága	0,21 mm
Érszínek	sárga, narancs, fehér, kék
Érszigetelés anyaga	TPE
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Vezetékellenállás	$\leq 57,6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Vezeték néveleges feszültsége	300 V

Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretezrajz




M12 beépíthető dugasz

Kapcsolási rajz



az M12 dugasz érintkező-kiosztása

Sematikus rajz



M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;