

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U

Rendelési szám: 1684056



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1684056>

Csatlakozóaljzat, Pólusszám: 19, Diagnosztikai- és állapotjelzés:
Nincs; Gerincvezeték-csatlakozás: M23 csatlakozóaljzat,
Vezeték hossz: 5 m, Árnyékoló: nincs

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 172060
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 128 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	150 V
Pólusszám	19
Védettség	IP65
	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (dugasz/aljzat)

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	M23 csatlakozóaljzat
Kábelhossz	5 m

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PUR
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga	PA

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = láb = érszín	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GY/PK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RD/BU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WH/GN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BN/GN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WH/YE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YE/BN
	7 / 4 (A) = 11 = BK
	7 / 2 (B) = 10 = WH/GY
	8 / 4 (A) = 1 = VT
	8 / 2 (B) = 18 = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GN/YE

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR/PVC fekete
Kábeltípus (rövid jele)	PUR
Kábel rövid jelölése	LiYY11Y-HF
UL AWM Style	20549

Érkeresztmetszet	16x 0,5 mm ² (Jelvezeték)
	3x 1 mm ² (Energiavezetés)
AWG jelvezeték	20
AWG feszültségellátás	17
Jelvezeték vezetékfelépítése	28x 0,15 mm
Feszültségellátás vezetékfelépítése	56x 0,15 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,5 mm ±0,1 mm (Jelvezeték)
	2,1 mm ±0,1 mm (Energiavezetés)
Szigetelés vastagsága	≥ 0,15 mm (Belső köpeny)
	≥ 0,76 mm (Külső köpeny)
Teljes sodratozás	17 ér rétegekben sodorva
Külső köpeny, szín	fekete RAL 9005
Kábel külső átmérője, D	10,5 mm ± 0,2 mm
Hajlítási ciklusok száma	1500000
Hajlítási sugár	105 mm
Mozgatás útja	2 m
Mozgatási sebesség	2 m/s
Külső köpeny, anyaga	PUR
Belső köpeny anyaga	PVC
Érszigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V
Különleges tulajdonságai	szilikonmentes
Tűzállóság	DIN EN 50265
Olajellenállóság	a DIN VDE 0472 szabvány 803. része szerint
Egyéb ellenállóság	savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)
	-5 °C ... 80 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások



GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Sematikus rajz



PUR/PVC fekete [PUR]

M23-as aljzat pólusábrája, 19-pólusú,
aljzat oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;