

SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 SH

Rendelési szám: 1455997



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1455997>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, aljzat, 3 pólusú, M8, fal
mögötti/csavaros szerelés M8-as rögzítő menettel, egyenes
forrasztócsatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 605953
Csomag	20
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 229 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.07.20



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M8 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria




Furatterv



Méretrajz




M8 beépíthető dugasz



Szerelőlap átvezető furattal

Sematikus rajz

M8 dugasz pólusábrája, 3 pólusú, dugaszoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;