


PT 1,5/ 5-PVH-3,5

Rendelési szám: 1984044

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1984044>

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 200 V,
Pólusszám: 5, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros
csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 946043
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 423 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	14,6 mm
Magasság	11 mm
Raszterméret	3,5 mm
„a” méret	14 mm
Pólusszám	5

Csavarmenet	M2
Meghúzási forgatónyomaték min	0,22 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,25 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PT 1,5/..-PVH
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési feszültség (III/2)	200 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	8 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	8 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	5 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,75 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²

2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	0,34 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,5 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804073	SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm
szerszámok		
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Általános		
1985564	CP-PT 1,5	Kódolóprofil, a dugaszelemen található furatba tolható, piros szigetelőanyagból
1945122	PST 1,0/ 5-3,5	Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 250 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tűskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tűskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljárásához.

Rajzok

Diagram



Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;