


## TFKC 2,5/ 2-STF-5,08

Rendelési szám: 1962697

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1962697>

Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2):  
320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika:  
Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 912123        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 285 (CAT-1-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretetek / pólusok

|              |         |
|--------------|---------|
| Hossz        | 25,7 mm |
| Magasság     | 22,1 mm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| „a” méret    | 5,08 mm |
| Pólusszám    | 2       |

#### Műszaki adatok

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád                          | TFKC 2,5/...-STF    |
| Szigetelőanyag csoport                | I                   |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 4 kV                |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 4 kV                |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 4 kV                |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 320 V               |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 630 V               |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE              |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 12 A                |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 320 V               |
| Névleges keresztmetszet               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximális terhelőáram                 | 12 A                |
| Szigetelőanyag                        | PA                  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                  |
| Csupaszolási hossz                    | 10 mm               |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V               |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 10 A                |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V               |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A                |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                           | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                           | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 24                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 12                   |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték<br>műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 1 mm <sup>2</sup> |
| AWG az UL/CUL szerint min.                                                      | 26                |
| AWG az UL/CUL szerint max.                                                      | 12                |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEC CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Rajzok

Méreteirajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;