

Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ✓ Változatok menetes peremmel
- ✓ Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lapra merőleges

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918039066

Technical data

Méretetek

Hossz	8,6 mm
Raszterméret	5 mm
„a” méret	10 mm
Csapméretetek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Általános

Termékcsalád	MSTBV 2,5/...-GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	12 A
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld

Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

Technical data

Általános

Pólusszám	3
------------------	---

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / GL / RS / IECCEB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		



Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

approvals

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

GOST 

GL	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

RS

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

approvals



Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	12 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

CCA

UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	12 A
mm ² /AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Kódolóelem

CR-MSTB - 1734401



Vakdugó

MSTB-BL - 1755477



Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

accessories

Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Kapocsjelölő, felirat nélkül

SK 5/3,8:UNBEDRUCKT - 0805409



Jelölőtoll

B-STIFT - 1051993



accessories


SK 5/3,8:SO - 0805072



Drawings

Alapsáv - MSTBV 2,5/ 3-GF - 1776896

Furatterv



Méretrajz

