

## SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5

Rendelési szám: 1542664



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542664>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, 6 pólusú, M8, előlapra szerelés  
M8-as rögzítőmenettel, 0,5 m hosszú TPE vezetékkel, 6 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 097697        |
| Csomag                    | 1                      |
| Vámtarifa                 | 85444290               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 225 (CAT-2-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 2 A      |
| Méretezési feszültség     | 30 V     |
| Pólusszám                 | 6        |
| Átmeneti ellenállás       | ≤ 3 mΩ   |
| Szigetelési ellenállás    | ≥ 100 MΩ |
| Kábelhossz                | 0,5 m    |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
|--------------------------------|----------------------------------|

#### Általános jellemzők

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Szabványok/előírások    | M8 csatlakozó IEC 61076-2-104 |
| Kódolás                 | A - standard                  |
| Túlfeszültség kategória | II                            |
| Szennyeződési fok       | 3                             |
| Védettség               | IP67                          |
| Érintkező anyaga        | Cu-ötvözet                    |
| Érintkezőfelület anyaga | Au                            |
| Érintkezőtartó anyaga   | PA 66                         |
| Recézet anyaga          | Nikkelezett sárgaréz          |
| Tömítés anyaga          | Viton                         |
| Szerelési mód           | Fal előtti szerelés M8 x 0,5  |
| Csatlakozási mód        | Külön erek                    |
| Állapotjelzés           | nincs                         |

#### Vezeték paraméterek

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Kábeltípus                      | TPE sodrat                                   |
| Érkeresztmetszet                | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| AWG jelvezeték                  | 26                                           |
| Jelvezeték vezetékfelépítése    | 18x 0,10 mm                                  |
| Érátmérő a szigeteléssel együtt | 1,15 mm ±0,07 mm                             |
| Szigetelés vastagsága           | 0,21 mm                                      |
| Érszínek                        | fekete, barna, kék, fehér, szürke, rózsaszín |
| Érszigetelés anyaga             | TPE                                          |
| Vezeték anyaga                  | ónozott Cu érvezeték                         |
| Szigetelési ellenállás          | ≥ 20 MΩ*km                                   |
| Vezetékellenállás               | ≥ 80 Ω/km                                    |
| Vezeték néveleges feszültsége   | 300 V                                        |
| Vezeték vizsgálófeszültsége     | 2000 V AC                                    |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)  | -25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)    |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék          | Típus leírás  | Leírás                    |
|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>szerelés</b> |               |                           |
| 1504071         | SACC-E-MU-M 8 | Lapos anya M8-as menettel |

## Rajzok

Méreteirajz




M8 beépíthető dugasz



Sematikus rajz

M8 dugasz pólusábrája, 6 pólusú, dugasz oldali nézet



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;