Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 6 A, Névleges feszültség: 160 V, Raszterméret: 2,54 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld

Product Features

- Egysoros kialakítás vízszintes csatlakozási iránnyal
- Alkalmazás nagy érintkezősűrűségű miniatűr egységekben
- MICRO NYÁK kapocs 2,54 mm-es IC raszterben

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918116279

Technical data

Méretek

Hossz	6,2 mm
Raszterméret	2,54 mm
„a“ méret	7,62 mm
Csapméretek	0,5 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,1 mm

Általános

Termékcsalád	MPT 0,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	1,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	1,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	63 V
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	6 A
Névleges keresztmetszet	0,5 mm²
Maximális terhelőáram	6 A
Szigetelőanyag	PA

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

Technical data

Általános

Forrasztópecek felülete	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	4,5 mm
Pólusszám	4
Csavarmenet	M1,6
Meghúzási forgatónyomaték min	0,12 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,15 Nm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,34 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,34 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	20
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	0,34 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,34 mm²
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	20

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approval details

CSA

Usegroups	**B**
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	28-20

UL Recognized

Usegroups	**B**
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	30-20

cUL Recognized

Usegroups	**B**
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	30-20

GOST

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

approvals

cULus Recognized

accessories

Csavarozószerszám

SZS 0,4X2,0 - 1205202



Kapocsjelölő, feliratozva


SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Drawings


Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

Furatterv



Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 4-2,54 - 1725672

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com