

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Rendelési szám: 2296281



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296281>

Homlokadapter, 4 x 8 csatorna csatlakoztatható SIMATIC S7-300-hoz,
14 pólusú

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 190309
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 450 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	Analóg I/O kártyákA rövidzárlatok megelőzése érdekében minden vezetékhidat fel kell bontani! Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!
	Digitális I/O kártyákA gyárilag beszerelt vezetékhidak révén a bemeneti ill. kimeneti bájtok szigetelve vannak.
U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC

Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	4
Csatlakozók pólusszáma	14
Pólusszám	14
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
	8 A (csatlakozónként, betáplálás külön feszültségellátáson keresztül (2,8 x 0,8 mm))
Max. megengedett összegáram	2 A (Bájtanként, csatlakozón keresztül történő betáplálás esetén)
	8 A (áthidalt külön feszültségellátással történő betáplálás esetén)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;