

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR

Rendelési szám: 1693733



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693733>

Gerinckábel, A dugaszhelyek száma: 8, Pólusszám: 12, Diagnosztikai-
és állapotjelzés: Nincs; Gerincvezeték-csatlakozás: M16-os
dugaszolható csatlakozó, PUR/PVC, Vezetékhozz: 10 m, Árnyékoló:
nincs

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 189075
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 177 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.12.13



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	125 V AC
	150 V DC
Pólusszám	12
A dugaszhelyek száma	8

Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat)

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	M16-os dugaszolható csatlakozó
Kábelhossz	10 m
Kábeltípus	energiavezető láncban használható gerinckábel
Jelvezeték keresztmetszete	8x 0,34 mm ²
AWG jelvezeték	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	42x 0,10 mm
Tápellátás keresztmetszete	2x 0,75 mm ²
AWG feszültségellátás	18
Feszültségellátás vezetékfelépítése	96x 0,10 mm
Külső átmérő	8,7 mm
Hajlítási ciklusok max. száma	1500000
Hajlítási sugár	100 mm
Mozgatás útja	2 m
Mozgatási sebesség	2 m/s
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C (rögzített fektetés esetén)
	-5 °C ... 80 °C (mozgó fektetés esetén)

Anyagadatok


Elektronikaház anyaga	PUR
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga	TPU
Menetes hüvely anyaga	Cu-ötvözet
Menetes hüvely felületének anyaga	nikkelezett
Tömítés anyaga	NBR

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = láb = érszín	1 / 4 (A) = P = WH
---------------------------------	--------------------

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	1-8 / 3 (0 V) = L+U = BU

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



Az M16 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz

PUR/PVC fekete [PUR]



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;