

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO

Rendelési szám: 1439913



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439913>

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, dugasz, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, árnyékolt, fal alatti/csavaros szerelés M12 menettel, elcsavarodás ellen védett, döntött forrasztócsatlakozással



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 476645
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 30 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)
--------------------------------	----------------------------------

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria


Furatterv




Méretrajz




M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, oldalnézet




M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, előlnézet




M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, érintkezőtartó, oldalnézet




M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, érintkezőtartó, előlnézet



zárófelület a NYÁK lapon




Választhatóan O-gyűrűvel (zöld) a nem dugaszolt állapotban való tömítettséghez - a szerelt O-gyűrűvel történő illesztés során a csatlakozónkénti 80N-os axiális illesztőerőt nem szabad túllépni! - Kerüljük a radiális erőket!



Fali kivágás, előlnézet a merőlegesen fekvő NYÁK-lap esetén (2). A 3. simítás választható (1).

Sematikus rajz



Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;