

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180

Rendelési szám: 1694211



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694211>

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12, A kódolású, fal alatti/
csavaros szerelés M12 menettel, elcsavarodás ellen védett, egyenes
forrasztócsatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 177492
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 189 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok


Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 ellenanyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

M12 beépíthető dugasz




Méretrajz

M12 beépíthető dugasz



Sematikus rajz

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;