

SACB-8/16-L-10,0PVC FB

Rendelési szám: 1555554



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555554>

Szenzor/aktor doboz, M12 aljzat, 8 dugaszhely, 5 pólusú, kettős kiosztású, állapotjelzés: van, pnp, gerinckábel-csatlakozás: fix csatlakozás 180°, PVC, vezeték hossza: 10 m, árnyékolás: nincs

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 170536
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 146 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.02.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési feszültség	24 V DC
Üzemi feszültség legfeljebb U_{max}	30 V DC
Méretezési áram I/O jelenként	2 A
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként	4 A
Méretezési áram összesen	12 A

Pólusszám	5
A dugaszhelyek száma	8
Védettség	IP65
	IP67
	IP69K
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C
Szenzor / aktor csatlakozási mód	M12 aljzat

Helyi diagnosztikai funkció

Helyi diagnosztika	Tápfeszültség LED zöld
	Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	Fix csatlakozás
Kábelhossz	10 m
Jelvezeték keresztmetszete	16x 0,5 mm ²
AWG jelvezeték	20
Jelvezeték vezetékfelépítése	64x 0,10 mm
Tápellátás keresztmetszete	3x 1 mm ²
AWG feszültségellátás	17
Feszültségellátás vezetékfelépítése	128x 0,10 mm
Külső átmérő	11,6 mm
Hajlítási ciklusok max. száma	1000000
Mozgatás útja	5 m
Mozgatási sebesség	3 m/s
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C (rögzített fektetés esetén)
	-5 °C ... 80 °C (mozgó fektetés esetén)
Szenzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka	0,4 Nm
Zárócsavar meghúzási nyomatéka	0,4 Nm

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	1.4404 nemesacél
Kiöntőmassza anyaga	PUR
Érintkező anyaga	CuSn6
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Érintkezőtartó anyaga	PBT
Menetes hüvely anyaga	1.4404 nemesacél

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védelmi és záró elemek

1555538	PROT-M12 FB	M12 zárócsavar rozsdamentes acélból az élelmiszeriparban használt szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók üres M12 aljzataihoz
---------	-------------	---


Rajzok

Méreterajz




Méreterajz

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz



Az M12 aljzat pólusábrája, 5 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;