


PSM-ME-RS232/RS232-P

Rendelési szám: 2744461



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744461>

interfész átalakító, RS-232 (V.24) interfészek galvanikus
leválasztására, 4 csatornás, kalapsínre szerelhető



RS-232

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 188795
Csomag	1
Vámtarifa	85176200
Katalógusoldal információ	Oldal 360 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Soros interfész

1. interfész	RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint
Átviteli távolság	15 m (csavart érpár)
Csatlakozási mód	D-SUB-9 csatlakozó
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	13
Soros átviteli sebesség	115,2 kBit/s
2. interfész	RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint
Átviteli távolság	15 m (csavart érpár)
Csatlakozási mód	Dugaszolható csavaros csatlakozó
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	13

Tápellátás

Névleges tápfeszültség	24 V AC/DC ±20 %
Tápfeszültség tartomány	19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC
Jellemző áramfelvétel	40 mA (24 V DC)

Általános adatok

Átviteli csatornák	4 (2/2), RxD, TxD, RTS, CTS; teljesen duplex
Bitkésleltetés	< 3 µs
Bittorzulás	< 5 %
Szélesség	22,5 mm
Magasság	99 mm
Mélység	118,6 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Magassági viszony	5000 m (A korlátozást lásd a gyártói nyilatkozatban)
Galvanikus leválasztás	(VCC // RS-232 (A) // RS-232 (B))
Adatinterfészek vizsgálófeszültsége	2 kV AC
Adatinterfész/tápellátás vizsgálófeszültsége	2 kV AC
Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége	2 kV
Elektromágneses összeférhetőség	Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-3
Zavarállóság	EN 61000-6-2:2005
Védettség	IP20
Nettó súly	110 g

Elektronikaház anyaga	PA
Szín	zöld
MTBF	2263 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra))
	438 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra))
Konformitás	CE-konform
UL, USA / Kanada	508 elismert
	Class I, Div. 2, A, B, C és D csoportok

Tanúsítványok





Tanúsítások	cULus Recognized, GOST, DNV
Ex tanúsítások:	cULus Listed, cULus Recognized
Igényelt tanúsítások:	cUL / UL

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2761059	PSM-KA 9 SUB 25/BB/2METER	RS-232 kábel, 9 pólusú SUB-D aljzatról 25 pólusú SUB-D aljzatra
2799474	PSM-KA9SUB9/BB/2METER	RS-232 kábel, 9 pólusú SUB-D aljzatról 9 pólusú SUB-D aljzatra, 9 eres, 1:1
szerelés		
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramkörüi kapocshoz
szerszámok		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Rajzok

Alkalmazási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;