

## MKKDS 3/ 2

Rendelési szám: 1721029



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1721029>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 22 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 025014        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 109 (CAT-1-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méret / pólusok

|              |         |
|--------------|---------|
| Hossz        | 22,3 mm |
| Raszterméret | 5 mm    |
| „a” méret    | 5 mm    |
| Pólusszám    | 2       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Csapméretek                   | 0,9 x 0,9 mm |
| Furatlyuk átmérője            | 1,3 mm       |
| Csavarmenet                   | M3           |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm       |
| Meghúzási nyomaték max.       | 0,6 Nm       |

#### Műszaki adatok

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                          | MKKDS 3                                                    |
| Szigetelőanyag csoport                | I                                                          |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 4 kV                                                       |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 4 kV                                                       |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 4 kV                                                       |
| Méretezési feszültség (III/3)         | 250 V                                                      |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 400 V                                                      |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 630 V                                                      |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE                                                     |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 22 A                                                       |
| Névleges keresztmetszet               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Maximális terhelőáram                 | 24 A (4 mm <sup>2</sup> -es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Szigetelőanyag                        | PA                                                         |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                                                         |
| Idomszer                              | A3                                                         |
| Csupaszolási hossz                    | 7 mm                                                       |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 125 V                                                      |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 15 A                                                       |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V                                                      |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A                                                       |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 24                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 12                   |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                     | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG az UL/CUL szerint min.                                                     | 30                   |
| AWG az UL/CUL szerint max.                                                     | 12                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, SEV, RS, CCA

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás          | Leírás                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                       |                                                                                                                                                                                   |
| 0804183        | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapcsolásiösszeállításig: 5 mm |

#### szerelés

|         |         |                                                                            |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1711408 | EA-MKDS | Fedél, kapocspólusok takarásához, felpattintható, színe: narancs, átlátszó |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|

#### szerszámok


|         |             |                                                                                                                                                     |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Általános


|         |          |                                                                                                   |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1733169 | EBP 2- 5 | Behelyezhető áthidaló, teljesen szigetelt, 5,0 ill. 5,08 mm raszterű csatlakozókhoz, pólusszám: 2 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



#### Méreterajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;