


DEK-OE- 5DC/ 48DC/100

Rendelési szám: 2940223



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940223>

Bemeneti szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 5 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA, kapocsszélesség: 6,2 mm



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 079925
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 400 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.13



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	5 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,9 ... 1,1
"0"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\leq 0,4$
"1"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\geq 0,8$

Tip. bemeneti áram U_N esetén	6,5 mA
Bekapcsolási idő tipikus	20 μ s
Tipikus kikapcsolási idő	200 μ s
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
Átviteli frekvencia	300 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 48 V DC
Tartós határáram	100 mA
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	$\leq 0,9$ V
Kimeneti kapcsolás	földpotenciálmentes 2 vezetékes rendszer, földpotenciálra kapcsolt 3 vezetékes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda
	üresjáratú dióda
Kimeneti ellenállás	kb. 22 k Ω (3 vezetős kapcsolásnál)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14

Általános adatok

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	56 mm
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Üzem mód	100 % ED
Megnevezés	Szabványok / rendelkezések
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;