


Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 16 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5,08 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Az ábrán 10 pólusú változat látható

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918144739

Technical data

Méretetek

Hossz	16,9 mm
Raszterméret	5,08 mm
Csapméretek	0,7 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Általános

Termékcsalád	ZFKDS(A) 1,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	16 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	16 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Forrasztópecek felülete	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	7,5 mm
Pólusszám	1

Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Technical data

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	12

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

approvals

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	250 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

KEMA-KEUR 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	250 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

CCA	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5


GOST 	
--	--

Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

approvals

UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



cULus Recognized 	
---	--

accessories

Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Csavarozószerszám

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

accessories


Raszterközdarab

RZ-ZFKDS 1,5 - 1870666




Drawings

Furatterv



Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>