

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 6 A, Névleges feszültség: 160 V, Raszterméret: 2,54 mm, Pólusszám: 8, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 0 °, Szín: zöld

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ✓ Egysoros kialakítás vízszintes csatlakozási iránnyal
- ✓ Alkalmazás nagy érintkezősűrűségű miniatűr egységekben
- ✓ MICRO NYÁK kapocs 2,54 mm-es IC raszterben

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918116316

Technical data

Méretetek

Hossz	6,2 mm
Raszterméret	2,54 mm
„a” méret	17,78 mm
Csapméretek	0,5 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,1 mm

Általános

Termékcsalád	MPT 0,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	1,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	1,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	63 V
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	6 A
Névleges keresztmetszet	0,5 mm ²
Maximális terhelőáram	6 A
Szigetelőanyag	PA

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

Technical data

Általános

Forrasztópecek felülete	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	4,5 mm
Pólusszám	8
Csavarmenet	M1,6
Meghúzási forgatónyomaték min	0,12 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,15 Nm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,34 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,34 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	20
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	0,34 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,34 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	20

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

classifications

ETIM

ETIM 5.0	EC002643
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approval details

CSA 	
Usegroups	B
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	28-20



UL Recognized 	
Usegroups	B
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	30-20

cUL Recognized 	
Usegroups	B
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	6 A
mm²/AWG/kcmil	30-20

GOST 	
---	--

Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

approvals



accessories

Csavarozószerszám

SZS 0,4X2,0 - 1205202



Kapocsjelölő, feliratozva


SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Drawings


Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

Furatterv



Nyomtatott áramköri kapocs - MPT 0,5/ 8-2,54 - 1725711

Méretrajz



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>