

SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970

Rendelési szám: 1429059



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1429059>

Buszépíthető buszcsatlakozó dugasz, VARAN, 6 pólusú, M12, árnyékolt, fal alatti /csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m buszkábel



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 323017
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 324 (PC-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.10.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	2 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	8
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ

Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	VARAN
Kábeltípus (rövid jele)	970
Kábel rövid jelölése	Li9YD12Y
Kábelfelépítés	1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19
Érkeresztmetszet	2x 0,25 mm ² (Jelvezeték)
	4x 0,38 mm ² (Feszültségellátás)
AWG jelvezeték	24
AWG feszültségellátás	22
Jelvezeték vezetékfelépítése	19x 0,13 mm
Feszültségellátás vezetékfelépítése	19x 0,16 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,35 mm (Jelvezeték)
	1,5 mm (Feszültségellátás)
Érszínek	barna, kék, fehér/narancs, fehér/zöld, zöld, narancs
Pársodratozás	2 ér párban
A párárnékolás módja	Fonat ónozott rézvezetékekből, 90% fedés
Teljes sodratozás	3 érpár középen
Árnýékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből
Optikai árnyékolás	95 %
Külső köpeny, szín	fekete RAL 9005

Kábel külső átmérője, D	7,8 mm ± 0,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	≥ 93 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	≥ 93 mm
Hajlítási ciklusok száma	3000000
Hajlítási sugár	93 mm
Mozgatás útja	2 m
Mozgatási sebesség	1 m/s
Gyorsulás	2 m/s ²
Kábelsúly	81 kg/km
Külső köpeny, anyaga	SANTOPRENE halogénmentes
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	5 GΩ*km (Adatvezeték)
Vezetékellenállás	77 Ω/m (Adatvezeték)
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Üzemi kapacitás	50 nF (Adatvezeték)
Hullámellenállás	100 Ω ± 15 %
Vezeték néveleges feszültsége	125 V (Adatvezeték)
	48 V (Feszültségellátás)
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V (Feszültségellátás)
	max. 700 V AC (Adatvezeték)
Halogénmentesség	a DIN EN 50267-2-1 szerint
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 50 °C (szerelésnél)
	-20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz




M12 beépíthető csatlakozó



Készülékház kivágás M16
 rögzítőmenethez, szerelőfal átmenő
 furattal (választhatóan elcsavarodást gátló
 kialakításban)


Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, dugaszoldali nézet



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;