**Kivonat az online katalógusból**

# SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO

Rendelési szám: 1436961



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436961

Szenzor/aktor beépíthető csatlakozó, dugasz, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, fal alatti/csavaros szerelés M12 menettel, elcsavarodás ellen védett, döntött forrasztócsatlakozással

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.31

## Kereskedelmi adat

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 438537 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 30 (PC-2009) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

| | |
|---|---|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 2 A |
| Méretezési feszültség | 30 V |
| Pólusszám | 8 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |

**Általános jellemzők**

| | |
|---|---|
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP67 |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Recézet anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Szerelési mód | Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával |
| Csatlakozási mód | Forrasztópeckek |
| Állapotjelzés | nincs |

## Tanúsítványok


| | |
|---|---|
| Tanúsítások | UL Recognized |

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria





Furatterv


Méretrajz





M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, oldalnézet





M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, elölnézet





M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, érintkezőtartó, oldalnézet





M12 beépíthető csatlakozó, dugasz, érintkezőtartó, elölnézet




zárófelület a NYÁK lapon





Választhatóan O-gyűrűvel (zöld) a nem dugaszolt állapotban való tömítettséghez - a szerelt O-gyűrűvel történő illesztés során a csatlakozónkénti 80N-os axiális illesztőerőt nem szabad túllépni! - Kerüljük a radiális erőket!




Fali kivágás, elölnézet a merőlegesen fekvő NYÁK-lap esetén (2). A 3. simítás választható (1).

Sematikus rajz




Az M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;