

Alapsáv - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 - 1830635

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ☒ Rögzítőpeckes változatok reteszperemes dugaszok rögzítéséhez
- ☒ Alacsony felépítésű és kis raszterméretű tűskesávok

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918051280

Technical data

Méretetek

Hossz	7,25 mm
Raszterméret	3,81 mm
„a” méret	19,05 mm
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Furatlyuk átmérője	1,2 mm

Általános

Termékcsalád	MCV 1,5/...-GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	250 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	8 A
Maximális terhelőáram	8 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld

Alapsáv - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 - 1830635

Technical data

Általános

Pólusszám	6
------------------	---

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCEB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		



Alapsáv - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 - 1830635

approvals

Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
UN névleges feszültség	160 V
IN névleges áram	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	160 V
IN névleges áram	8 A
mm ² /AWG/kcmil	



CCA	
UN névleges feszültség	160 V
IN névleges áram	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

Alapsáv - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 - 1830635

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Kapocsjelölő, feliratozva

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Kódolóelem


CP-MSTB - 1734634



Drawings

Alapsáv - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 - 1830635

Furatterv



Méretrajz

