

## Kábelcsatlakozók - CA-06P1N8A8007S - 1619531

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kábelcsatlakozók, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 6, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm



### Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356823241

### Technical data

#### Általános

Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Dugasz
Pólusszám	6
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	2 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	20 A

#### Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

### classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	272607xx
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

# Kábelcsatlakozók - CA-06P1N8A8007S - 1619531

## classifications

### ETIM

ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

## Drawings

### Méretrajz



# Kábelcsatlakozók - CA-06P1N8A8007S - 1619531

Sematikus rajz

