

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45 dugasz, IP67, Push-Pull reteszeléssel, műanyag tokozat, CAT5e, 4 pólusú, QUICKON gyorscsatlakozással, egyvezetékes és hétvezetékes AWG 26 - 22 erekhez, vezeték átmérője 5,0 mm ... 8,0 mm



Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356159968

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Szabványok / rendelkezések	IEC PAS 61076-3-117
Pólusszám	4
Profil	RJ45 8(4)
Reteszelés módja	Push-Pull
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	IDC gyorscsatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (tömör)
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22 (tömör)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22 (sodrott)
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 8 mm
Vezetékleágazás	egyenes
Kábelfelépítés	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Szín	fekete

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA-GF
Érintkezőtartó anyaga	PC
Érintkező anyaga	Rézötvözet

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Műszaki adatok

Anyagadatok

Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Anyag	Műanyag
O-gyűrű anyaga	NBR
Kábeltömítés anyaga	TPE
Készülékház köztes tömítésének anyaga	NBR
Külső köpeny, anyaga	PVC

Villamos paraméterek

Pólusszám	4
U _N névleges feszültség	50 V
I _N névleges áram	1 A
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP átviteli tulajdonságok	CAT5 (IEC 11801:2002)
Méretezési áram	1,75 A
Túlfeszültség kategória	I
Szennyeződési fok	2
Átmeneti ellenállás	0,001 Ω (Huzal - IDC)
Átmeneti ellenállás	0,005 Ω (Érvezeték - IDC)

Szabványok és meghatározások

Szabványok/előírások	IEC PAS 61076-3-117
Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126

Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Tanúsítások

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

A tanúsítás részletei

UL Recognized s 	
UN névleges feszültség	50 V
IN névleges áram	1,75 A
mm ² /AWG/kcmil	22

cUL Recognized s 	
UN névleges feszültség	50 V
IN névleges áram	1,75 A
mm ² /AWG/kcmil	22

EAC s

s

cULus Recognized s 

Tartozékok

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - 1608126


Tartozékok

VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Rajzok

Méreterajz



Push-Pull RJ45 dugasz IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>