

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-doboz, Alkalmazás: Standard, Csatlakozási mód: M12-SPEEDCON aljzat Fém, A dugaszhelyek száma: 8, Pólusszám: 5, Kódolás: A - standard, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: Van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, Vezetékhoossz: 5 m, Árnyékoló: nincs

Előnyei

- A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
- Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
- Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
- Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
- Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően



Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4017918967857

Műszaki adatok

Általános

Méretezési feszültség	24 V DC
Üzemi feszültség legfeljebb U_{max}	30 V DC
Méretezési áram I/O jelenként	2 A
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként	4 A
Méretezési áram összesen	12 A
Pólusszám	5
A dugaszhelyek száma	8
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szenzor / aktor csatlakozási mód	M12-SPEEDCON aljzat

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
Védettség	IP67
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 90 °C

Helyi diagnosztikai funkció

Helyi diagnosztika	Tápfeszültség LED zöld
--------------------	------------------------

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Műszaki adatok

Helyi diagnosztikai funkció

Helyi diagnosztika	Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED
--------------------	---

Gerinckábel csatlakozási adatai

Csatlakozási mód	Fix csatlakozás
Kábelhossz	5 m
Szenzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka	0,4 Nm
Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka	0,5 Nm

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PBT
Kiöntőmassza anyaga	PUR
Érintkező anyaga	Cu-ötvtözet
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Érintkezőtartó anyaga	PA
Menetes hüvely anyaga	Cink présöntvény
Menetes hüvely felületének anyaga	nikkelezett
O-gyűrű anyaga	NBR

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 4 (A) = WH
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 2 (B) = GY/PK
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	2 / 4 (A) = GN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	2 / 2 (B) = RD/BU
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	3 / 4 (A) = YE
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	3 / 2 (B) = WH/GN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	4 / 4 (A) = GY
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	4 / 2 (B) = BN/GN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	5 / 4 (A) = PK
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	5 / 2 (B) = WH/YE
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	6 / 4 (A) = RD
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	6 / 2 (B) = YE/BN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	7 / 4 (A) = BK
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	7 / 2 (B) = WH/GY
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	8 / 4 (A) = VT
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	8 / 2 (B) = GY/BN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-8 / 3 (0 V) = BU
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Szabványok és meghatározások

Szabványmegnevezés	M12-csatlakozó
Szabványok/előírások	IEC 61076-2-101

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Műszaki adatok

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Vezeték

Kábeltípus	PUR/PVC fekete
Kábeltípus (rövid jele)	PUR
Kábel rövid jelölése	LiYY11Y-HF
UL AWM Style	20549 (80 °C / 300 V)
Érkeresztmetszet	16x 0,5 mm ² (Jelvezeték)
Érkeresztmetszet	3x 1 mm ² (Energiavezetés)
AWG jelvezeték	20
AWG feszültségellátás	17
Jelvezeték vezetékfelépítése	28x 0,15 mm
Feszültségellátás vezetékfelépítése	56x 0,15 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,5 mm ±0,1 mm (Jelvezeték)
Érátmérő a szigeteléssel együtt	2,1 mm ±0,1 mm (Energiavezetés)
Érszínek	barna, kék, zöld/sárga, fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, vörös, fekete, ibolya, szürke/rózsaszín, vörös/kék, fehér/zöld, barna/zöld, fehér/sárga, sárga/barna, fehér/szürke, szürke/barna
Teljes sodratkozás	17 ér rétegekben sodorva
Külső köpeny, szín	fekete RAL 9005
Belső köpeny falvastagsága	≥ 0,15 mm
Külső köpeny falvastagsága	≥ 0,76 mm
Kábel külső átmérője, D	10,5 mm ±0,2 mm
Min. hajlítási sugár, fix fektetés	7,5 x D
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés	10 x D
Hajlítási ciklusok száma	1500000
Min. hajlítási sugár, energiavezető láncokban történő használatra	10 x D
Mozgatás útja	2 m
Mozgatási sebesség	2 m/s
Kábelsúly	183,7 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PUR
Belső köpeny anyaga	PVC
Érszigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	2000 V
Különleges tulajdonságai	szilikonmentes
Tűzállóság	DIN EN 50265 szerint
Olajellenállóság	a DIN VDE 0472 szabvány 803. része szerint
Egyéb ellenállóság	savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Műszaki adatok

Vezeték

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 80 °C (kábel, változtatható kiépítéshez)
--------------------------------	--

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Tanúsítások

EAC / UL által elismert / cUL által elismert / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

EAC s

UL által elismert s	
UN névleges feszültség	24 V
IN névleges áram	3 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL által elismert s

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Tanúsítások

UN névleges feszültség	24 V
IN névleges áram	3 A
mm ² /AWG/kcmil	



Tartozékok

Védősapka

PROT-MS SCO - 1553129



Készülékjelölés

SS-ZB 17,5 WH - 0804963



SS-ZB 17,5 YE - 0804976



Készülékjelölő, feliratozva

SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468



Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Tartozékok

SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469



Nyomatékszerszám

TSD 04 SAC - 1208429



TSD-M 1,2NM - 1212224



Csavarozószerszám

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



SAC BIT M12-D15 - 1208432



Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Tartozékok

SACC BIT M12-D20 - 1208445




Kalapsín-adapter

UTA 136 - 2853996




Rajzok

Méretrajz




Kapcsolási rajz




Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO - 1517181

Sematikus rajz



M12 dugaszhely, aljzat, 5 pólusú

Kábelkeresztmetszet



PUR/PVC fekete [PUR]

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>