

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Miniatűr átvezető kapocs, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Csatlakozások száma: 2, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5 mm, Szín: kék, Szerelési mód: NS 15

Az ábrán a szürke változat látható

Előnyei

- ✓ Helytakarékoság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
- ✓ Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
- ✓ Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva



Kereskedelmi adatok

package_quantity	50
GTIN	4046356768702

Műszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Potenciálok	1
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Szín	kék
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
Felhasználási terület	Gépgyártás
Felhasználási terület	Berendezésgyártás

Általános

Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szenyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,56 W
Maximális terhelőáram	17,5 A

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Műszaki adatok

Általános

I _N névleges áram	17,5 A
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalal	Igen
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Viselkedés tűz során sínhez kötött járművek esetében (DIN 5510-2)	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati eljárás egy vizsgálólánggal (DIN EN 60695-11-10)	V0
Oxigénindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 I osztály	2
NF F16-101, NF F10-102 F osztály	2
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Méretetek

Szélesség	3,5 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Hossz	33,55 mm
NS 15 magasság	28,1 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	26
Vezeték keresztmetszet AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm ²
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A1 / B1

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
China RoHS	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Tanúsítások

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tanúsítások

A tanúsítás részletei

IECEX	
UN névleges feszültség	352 V
IN névleges áram	14,5 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-1.5

ATEX	
UN névleges feszültség	352 V
IN névleges áram	14,5 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-1.5

CSA			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
IN névleges áram	15 A	15 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL Recognized			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
IN névleges áram	15 A	15 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized			
Usegroups	B	C	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V	600 V
IN névleges áram	15 A	15 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

BV

GL

DNV

VDE Zeichengenehmigung

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tanúsítások

UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	17,5 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-1.5

EAC EAC

EAC

cULus Recognized 

Tartozékok

Lezárófedél

D-MPT 1,5/S - 3248120



Csavarozószerszám

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



Részeltválasztó lap

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

ATP-MBK - 1413227



Dugaszolható áthidaló

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



FBS 5-3,5 - 3213043



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

FBS 10-3,5 - 3213056



FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

FBS 10-3,5 BU - 3213125



FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

FBS 5-3,5 GY - 3213183



FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



Hordozósín

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Végtartó kapocs

CLIPFIX 15 - 3022263



Kapocsjelölő, felirat nélkül

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



Kapocsjelölő, feliratozva

Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Vizsgálódugasz

MPS-MT - 0201744



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

PS-3,5 - 3031010



PS-3,5/E - 3031012



Szigetelőhüvely

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Tervező- és jelölőszoftver

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Miniatűr átvezető kapocs - MPT 1,5/S BU - 3248101

Tartozékok

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Elválasztó lap

DP PS-3,5 - 3031011



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>