

Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSP 1,5/ 3 - 1733428

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 17,5 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 35 °, Szín: zöld

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Product Features

- ✓ A vezetőék és a csavarhúzó tengelye a szokásos irányhoz képest 35°-ban dől
- ✓ Több kapocssor elrendezése egymás mögött - többemeletes hatás ugyanazon beépítési magasság mellett
- ✓ 2,3 mm átmérőjű vizsgálóleágazással
- ✓ Egysoros sorkapcsok maximum 1,5 mm² vezetőékkeresztmetszetig
- ✓ Raszter 5,0 ill. 5,08 mm

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918026561

Technical data

Méretetek

Hossz	13,4 mm
Raszterméret	5 mm
„a” méret	10 mm
Csapméretek	0,9 x 0,9 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Általános

Termékcsalád	SMKDSP 1,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	17,5 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²

Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSP 1,5/ 3 - 1733428

Technical data

Általános

Maximális terhelőáram	22 A
Szigetelőanyag	PA
Forrasztópecsek felülete	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A 1
Csupaszolási hossz	7 mm
Pólusszám	3
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,75 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	14

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
------------	----------

Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSP 1,5/ 3 - 1733428

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / SEV / cUL Recognized / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / GOST / SEV / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-14	28-14

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	250 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

SEV

Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSP 1,5/ 3 - 1733428

approvals

UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	2.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	250 V	300 V
IN névleges áram	15 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	30-14	30-14

GOST 
--

CCA

IECEE CB Scheme 



UN névleges feszültség	250 V
IN névleges áram	22 A
mm ² /AWG/kcmil	2.5

cULus Recognized 
--

accessories

Csavarozószerzőszám

Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDSP 1,5/ 3 - 1733428

accessories

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Kapocsjelölő, feliratozva

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Vizsgálódugasz

MPS-MT - 0201744



RPS - 0201647



Drawings

Furatterv

Méretrajz

