


## FMC 1,5/ 2-ST-3,5

Rendelési szám: 1952267

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1952267>

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

### Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 942854        |
| Csomag                    | 50                     |
| Vámtarifa                 | 85366990               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 200 (CAT-1-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretetek / pólusok

|              |         |
|--------------|---------|
| Hossz        | 22,9 mm |
| Magasság     | 7,8 mm  |
| Raszterméret | 3,5 mm  |
| „a” méret    | 3,5 mm  |
| Pólusszám    | 2       |

#### Műszaki adatok

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád                          | FMC 1,5/...-ST      |
| Szigetelőanyag csoport                | I                   |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 2,5 kV              |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 2,5 kV              |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 2,5 kV              |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 160 V               |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 320 V               |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE              |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 8 A                 |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 160 V               |
| Névleges keresztmetszet               | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximális terhelőáram                 | 8 A                 |
| Szigetelőanyag                        | PA                  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                  |
| Idomszer                              | A1                  |
| Csupaszolási hossz                    | 10 mm               |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 150 V               |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 8 A                 |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 150 V               |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 8 A                 |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 24                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 16                   |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| AWG az UL/CUL szerint min. | 24 |
| AWG az UL/CUL szerint max. | 16 |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás            | Leírás                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                         |                                                                                                                                                                          |
| 1051993        | B-STIFT                 | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm                                                        |
| 0804073        | SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm |
| 0805030        | SK 3,5/2,8:SO           | Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm                                                                                 |
| 0803883        | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT  | Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható                                        |


#### Rajzok

Diagram



## Méretrajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;