

Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE modul, direkt rugós csatlakozással és D-SUB-miniatűr aljzattal, NS 35 hordozósínre szereléshez, pólusszám: 15

Az ábrán a 15-pólusú változat látható D-SUB-csatlakozóval.

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356796552

Műszaki adatok

Méretetek

Szélesség	46,9 mm
Magasság	72,1 mm
Mélység	63 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Általános

Max. megeng. üzemi feszültség	25 V AC
Max. megeng. üzemi feszültség	60 V DC
Max. megengedett áramerősség (áganként)	2 A
Pólusszám	15
Állapotjelzés	nincs
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
------------------------	-----------------

Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Műszaki adatok

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	D-SUB aljzatsáv
Csatlakozások száma	1
Pólusszám	15

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
Szabványok/előírások	IEC 60664
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121432

Tanúsítások

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus által elismert /

A tanúsítás részletei

CSA ®

Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Tanúsítások

UN névleges feszültség	105 V
IN névleges áram	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
UN névleges feszültség	125 V
IN névleges áram	2 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC 
--

ERC

cULus által elismert 

Tartozékok

Rendszerkábel

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Tartozékok

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Tartozékok

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - 2305606



CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619



CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305622



CABLE D-SUB-S-S-/.../.../... - 2302434



Kapocsjelölő, felirat nélkül

UC-TM 4 - 0818111



Átadómodul - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Tartozékok

UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Nyomtatási rendszer

BLUEMARK X1 - 5147777



Rajzok

Kapcsolási rajz



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>