

Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 17,5 A, Névleges feszültség: 630 V, Raszterméret: 7,62 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 90 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Product Features

- ✓ Kettős forrasztópecek a nagyobb állékonyosság elérésére a NYÁK lapon
- ✓ A kompakt karos nyitó lehetővé teszi a készülékház kivágásába történő beépítést
- ✓ Push-in direkt dugaszolási technika merev vagy érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetékek számára
- ✓ Érvéghüvely nélküli hajlékony vezeték csatlakoztatásakor a narancsszínű karos nyitóval történik

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918044282

Technical data

Méreték

Hossz	10 mm
Raszterméret	7,62 mm
Csapméretek	0,5 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,3 mm

Általános

Termékcsalád	FFKDS(A)/V2
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/3)	500 V
Méretezési feszültség (III/2)	630 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	17,5 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	17,5 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Forrasztópecek felülete	Sn

Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Technical data

Általános

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
Pólusszám	1

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,75 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	22
AWG az UL/CUL szerint max.	16

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / CCA / GOST / CCA / IECEE CB Scheme / cULus Recognized /

Approval details

CSA 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	16	16

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	22-16	22-16

KEMA-KEUR 	
UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
UN névleges feszültség	300 V	300 V
IN névleges áram	10 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	22-16	22-16

GOST 
--

CCA

Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

approvals

UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme 	
UN névleges feszültség	500 V
IN névleges áram	
mm ² /AWG/kcmil	1.5



accessories

Kapocsjelölő, feliratozva


SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN - 0804552



Drawings

Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA/V2-7,62 - 1790377

Furatterv



Méretrajz

