

## FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81

Rendelési szám: 1851106

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1851106>

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V,  
Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Rugós  
csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 109646 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 198 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Műszaki adatok

#### Méretetek / pólusok

|              |          |
|--------------|----------|
| Raszterméret | 3,81 mm  |
| „a” méret    | 26,67 mm |
| Pólusszám    | 8        |

#### Műszaki adatok

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Termékcsalád | FK-MCP 1,5/...-ST |
|--------------|-------------------|

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szigetelőanyag csoport                | I                                                            |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 2,5 kV                                                       |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 2,5 kV                                                       |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 2,5 kV                                                       |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 160 V                                                        |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 320 V                                                        |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE                                                       |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 8 A                                                          |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 160 V                                                        |
| Névleges keresztmetszet               | 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Maximális terhelőáram                 | 8 A (1,5 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Szigetelőanyag                        | PA                                                           |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                                                           |
| Idomszer                              | A1                                                           |
| Csupaszolási hossz                    | 9 mm                                                         |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V                                                        |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 8 A                                                          |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V                                                        |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 8 A                                                          |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min     | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max     | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                      | 26                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                      | 16                   |
| AWG az UL/CUL szerint min.                                                | 28                   |
| AWG az UL/CUL szerint max.                                                | 16                   |

## Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék            | Típus leírás             | Leírás                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b>    |                          |                                                                                                                                                                                |
| 1051993           | B-STIFT                  | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm                                                              |
| 0804109           | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm |
| 0805056           | SK 3,81/2,8:SO           | Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm                                                                                      |
| 0803883           | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT   | Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható                                              |
| <b>szerszámok</b> |                          |                                                                                                                                                                                |
| 1205037           | SZS 0,4X2,5 VDE          | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes                                                                               |


## További termékek

| Termék           | Típus leírás       | Leírás                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Általános</b> |                    |                                                                                                                                                                            |
| 1897869          | EMC 1,5/ 8-G-3,81  | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In |
| 1860702          | EMCV 1,5/ 8-G-3,81 | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1857948 | IMC 1,5/ 8-ST-3,81   | Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink                                                                                                                      |
| 1803332 | MC 1,5/ 8-G-3,81     | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1908826 | MC 1,5/ 8-G-3,81 THT | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál |
| 1830017 | MCD 1,5/ 8-G-3,81    | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.                             |
| 1843130 | MCD 1,5/ 8-G1-3,81   | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.                             |
| 1830460 | MCDV 1,5/ 8-G-3,81   | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.                             |
| 1847796 | MCDV 1,5/ 8-G1-3,81  | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.                             |
| 1861785 | MCO 1,5/ 8-GL-3,81   | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1861701 | MCO 1,5/ 8-GR-3,81   | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1803484 | MCV 1,5/ 8-G-3,81    | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1837492 | MCVDU 1,5/ 8-G-3,81  | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1827334 | SMC 1,5/ 8-G-3,81    | Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,81 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |

## Rajzok

### Méretrajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;