



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Thermocut 12/E
Rend. sz.: 82 10 35




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Tisztelt vevő!
Tartsa mindig kéznél a használati útmutatót.
A készüléket az útmutató pontos ismeretének a birtokában és figyelembe vételével kezelje.

A PROXXON nem vállal felelősséget a készülék biztonságos működéséért, ha:

- a készüléket nem a szokásos módon használja;
- az útmutatóban meg nem nevezett célra használja,
- nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat.

Nem élhet a garanciális ígérennyel:

- kezelési hiba,
- hiányos karbantartás esetén.

Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat. Csak eredeti PROXXON-alkatrészeket használjon.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga fenntartva.

Sok sikert kívánunk ehhez a készülékhez.

A készülék ismertetése:

A Thermocut 12/E habanyagokat vág . egy max 400°C hőmérsékletű huzallal. A mindenfél alakra hajlítható huzal és a tartókengyel sokoldalú beállítási lehetősége maximális szabadságot ad a munkadarabok kialakításában. A felső tartó különböző szögekbe állítható, a befogórudak még ki is húzhatók.

Így megvan minden lehetőség a kívánt profilok létrehozására.

A nagyobb lemezek vágásához a kengyel hátsó része el van lapítva:

így nincs akkora helyre szűksége, és könnyebben áttolható a hasítékon. A széles magassági áteresztési méret miatt vastagabb munkadarabok is minden további nélkül megmunkálhatóak, illetve szélesebb profilok alakíthatók ki.

A készülék pontos vezetése érdekében ergonómiai kialakítású és kényelmesen fogható pisztolymarkolatot terveztünk, amellyel hosszabb időn át is kifáradás nélkül lehet dolgozni. Ezek miatt a Thermocut 12/E kiválóan alkalmas modellvasúti diorámák kialakítására, építészeti modellek, prototípusok megépítésére stb.

A különböző körülményekhez való alkalmazkodás érdekében a vágóhuzal hőmérséklete fokozatmentesen szabályozható:

némi gyakorlattal optimális vágási eredményeket fog elérni vele.

Csere-vágóhuzal rendelhető a 28082 cikkszám alatt, 200 x 0,85 mm hosszúság x átmérő méretben.

A szállítás tartalma:

1 db Thermocut 12/E vágószerszám

5 db 200 x 0,85 mm-es vágóhuzal

Műszaki adatok:

feszültség: 12 V

teljesítmény: 60 W

vágási hőmérséklet: szabályozható kb. 150 – 400°C között.

felfűtési időt: 1 mp

vágóhuzal vastagsága: 0,85 mm

vágóhuzal hosszúsága: 200 mm

átbocsátási szélesség: 100 mm

kinyúlás: max. 200 mm

helytelen bedugás ellen védett PROXXON-12V-rendszerdugó.

A használathoz ajánljuk a MICROMOT hálózati tápegységet 2,0 A áramerősségtől

Ábramagyarázat 1:

1. markolat
2. be-kikapcsoló
3. hőmérsékletszabályzó gomb
4. a hődrót szorítócsavarja
5. az alsó huzaltartó szorítócsavarja
6. a felső huzaltartó szorítócsavarja
7. tartókengyel
8. tápvezeték

Vegye figyelembe a következőket:

- A hődrót használat közben akár 400°C-ra is felmelegedhet. Ne nyúljon hozzá!

Égési sérülés veszélye!

- Vigyázzon arra, hogy semmiféle elektromos vezeték vagy tárgy ne érjen véletlenül hozzá a forró vágóhuzalhoz.

- Használat után minden esetben húzza ki a hálózati tápegység dugóját a konnektorból.

- Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől.

A Thermocut 12/E használata:

A felső huzaltartó beállítása (2. ábra)

Figyelem! Ezt a beállítást a hődrót befogása előtt is elvégezheti, de természetesen ezután még korrigálhat rajta.

1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavart.

2. A huzaltartót most be lehet tolni, vagy ki lehet húzni, de el is lehet billenteni. Végezze el a kívánt beállítást.

3. Húzza meg az 1. szorítócsavart.

Az alsó huzaltartó beállítása (3. ábra).

Figyelem! Ezt a beállítást a hődrót befogása előtt is elvégezheti, de természetesen ezután még korrigálhat rajta.

1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavart.

2. A huzaltartót most be lehet tolni, vagy ki lehet húzni. Végezze el a kívánt beállítást.

3. Húzza meg az 1. szorítócsavart.

A hődrót rögzítése (4. ábra)

1. Lazítsa meg az 1. szorítócsavarokat.

2. Rakja be a 2. drótot a rögzítőhasítékba, és állítsa be a kívánt módon.

3. Húzza meg az 1. szorítócsavarokat.

Hasznos tanácsok:

Cserevágóhuzal a 28082 cikkszám alatt rendelhető (kiszérelés

10 darab)

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Név és cím

PROXXON S.A.

6-10, Harebiery

L-6868 Wecker

A termék megnevezése:

Thermocut 12/E

Cikkszám: 27082

Saját felelősségünkre úgy nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelel a következő

szabványoknak és normatív dokumentumoknak:

2004/108/EU EMC (elektromágneses összeférhetőség) Irányelv

DIN EN 55014-1 / 06.2007

DIN EN 55014-2 / 08.2002

DIN EN 61000-3-2 / 10.2006

DIN EN 61000-3-3 / 06.2006

Dátum: 2008. november 21.