

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-doboz, Alkalmazás: Standard, Csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, A dugaszhelyek száma: 6, Pólusszám: 5, Kódolás: A - standard, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: Van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: M23-as dugaszolható csatlakozó 90°, Árnyékoló: nincs

Az ábrán egy 8 dugaszhellyel rendelkező változat látható

Előnyei

- ☒ A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
- ☒ Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinczábelben
- ☒ Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
- ☒ Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4017918177898

Műszaki adatok

Általános

Méretezési feszültség	24 V DC
Üzemi feszültség legfeljebb U_{max}	30 V DC
Méretezési áram I/O jelenként	2 A
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként	4 A
Méretezési áram összesen	12 A
Pólusszám	5
A dugaszhelyek száma	6
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szenzor / aktor csatlakozási mód	M12 aljzat

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 75 °C

Helyi diagnosztikai funkció

Helyi diagnosztika	Tápfeszültség LED zöld
Helyi diagnosztika	Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED

Gerinczábel adatai / csatlakoztatási adatai

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Műszaki adatok

Gerinckábel adatai / csatlakoztatási adatai

Csatlakozási mód	M23-as dugaszolható csatlakozó
Szenzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka	0,4 Nm

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PA
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	PA
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga	PA
Menetes hüvely anyaga	PA
O-gyűrű anyaga	NBR

Csatlakozókiosztás

Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 4 (A) = 15
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1 / 2 (B) = 7
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	2 / 4 (A) = 5
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	2 / 2 (B) = 4
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	3 / 4 (A) = 16
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	3 / 2 (B) = 8
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	4 / 4 (A) = 3
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	4 / 2 (B) = 14
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	5 / 4 (A) = 17
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	5 / 2 (B) = 9
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	6 / 4 (A) = 2
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	6 / 2 (B) = 13
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-6 / 1 (+ 24 V) = 19
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-6 / 3 (0 V) = 6
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás	1-6 / 5 (PE) = 12

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Tanúsítások

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

A tanúsítás részletei

UL Recognized s 	
UN névleges feszültség	24 V
IN névleges áram	
mm²/AWG/kcmil	22-16

cUL Recognized s 	
UN névleges feszültség	24 V
IN névleges áram	
mm²/AWG/kcmil	22-16

EAC s

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Tanúsítások

cULus Recognized s  US

Tartozékok

Konfekcionált gerincvezeték

RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056



RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069



RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684072



RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085



V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000042



Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Tartozékok

V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - 1000044



Védősapka

PROT-M12 - 1680539



MSK 1 - 1665897



MSK 2 - 1665907



KSK 1 - 1685013



Készülékjelölés

Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Tartozékok

ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Szerelőszerszám

PLUSCON-RCS - 1665062



Nyomatékszerszám

TSD 04 SAC - 1208429



Csavarozószerszám

SAC BIT M12-D15 - 1208432




SACC BIT M12-D20 - 1208445




Sensor-/Aktor-doboz - SACB-6/12-L-M23 - 1692433

Rajzok


Méretrajz



Kapcsolási rajz




Sematikus rajz



M12 dugaszhely, aljzat, 5 pólusú

Sematikus rajz



M23 dugaszolható csatlakozás dugasz, 19 pólusú