

Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Szenzor/aktor csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, Recézett anyag: Nemesacél, A kábel külső átmérője 3,5 mm ... 6 mm

Előnyei

- ✓ A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
- ✓ Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
- ✓ Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356517034

Műszaki adatok

Méretek

Anyacsavar kulcsmérete	13 mm
Külső átmérő	3,5 mm ... 6 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 50 °C (a konfekcionálásnál)
Védettség	IP65
Védettség	IP67

Általános

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	125 V
Pólusszám	4
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Kódolás	A - standard
Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Jeltípus/kategória	Univerzális
Állapotjelzés	nincs
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Csatlakozási mód	Késes kapocscsatlakozás
Érkeresztmetszet	0,14 mm² ... 0,34 mm²

Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

Műszaki adatok

Általános

AWG vezeték-keresztmetszet	26 ... 22
Érátmérő a szigeteléssel együtt	0,7 mm ... 1,6 mm
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	10
Érszigetelés anyaga	PVC / PE / PP / gumi
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	2 - 6. osztály
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
Meghúzási nyomaték	0,8 Nm (Szorítóanya)
Szerelési utasítás	AWG 20-as vezeték-keresztmetszet rendelésre

Anyag

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU
Fogantyútest anyaga	PA 6
Recézet anyaga	Nemesacél
Tömítés anyaga	Neoprén (Kábelrögzítés)

Vezeték

Szabványok / rendelkezések	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
----------------------------	--------------------------------

Szabványok és meghatározások

Szabványmegnevezés	M12-csatlakozó
Szabványok/előírások	IEC 61076-2-101
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002062

Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Tanúsítások

GL / EAC / EAC /

A tanúsítás részletei

GL s

EAC s

s

Tartozékok

Nyomatékszerszám

TSD 04 SAC - 1208429



TSD-M 1,2NM - 1212224



Csavarozószerszám

Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

Tartozékok

SAC BIT M12-W14 - 1212513



TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600




SAC BIT QUICKON-W13 - 1212033




Rajzok

Funkciórajz



Méreterajz




M12 dugasz, egyenes,

QUICKON csatlakozás 0,14 mm² ... 0,34 mm²

Szenzor/aktor csatlakozó - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

Sematikus rajz



Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>