


OMNIMATE Power - sorozat LU LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Szilárd, közvetlen csatlakoztatás extrém áram- és feszültségkövetelmények esetén minden teljesítmény-elektronikai alkalmazásban, például napenergiás inverterek, frekvenciaátalakítók, szervovezérlők és tápellátások.

Általános rendelési adatok

Típus	LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX
Rendelési szám	1988620000
Verzió	Nyomatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5 mm, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 16 mm², Doboz
GTIN (EAN)	4050118373240
Menny.	30 Stück
Termékadatok	IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Csomagolás	Doboz

**OMNIMATE Power - sorozat LU
LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	41,58 mm	Szélesség (coll)	1,637 inch
Magasság	47,03 mm	Magasság (coll)	1,852 inch
Legalacsonyabb változat magassága	42,03 mm	Mélység	26,45 mm
Mélység (coll)	1,041 inch	Nettó tömeg	41,446 g

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	Wemid (PA)	Szín	fekete
A működési elemek színe	narancssárga	Működési elemek anyaga	PA4T GF
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	I
CTI	≥ 600	Szigetelés erőssége	≥ 10 ⁸ Ω
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alapanyaga	E-Cu
Forrasztott csatlakozás rétegének felépítése	4-6 µm Sn matt	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60947-7-4	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	76 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	76 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)	76 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)	76 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1 000 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1 000 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1 000 V
Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV	Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	8 kV
Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	8 kV		

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	280 mm
VPE szélesség	170 mm	VPE magasság	45 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalád	OMNIMATE Power - sorozat LU	Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN aktuátorral
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás	Vezeték kimeneti irány	90°
Osztás, mm (P)	10 mm	Osztás, inch (P)	0,394 inch
Pólusszám	4	Az ügyfél szereli fel	Nem
Forrasztótüske hossza (l)	5 mm	Forrasztótüske méretei	d = 1,2 mm, Nyolcszögletű
Forrasztószem furatátmérője (D)	1,6 mm	Forrasztószem furatátmérőjének tűrése (D)	+ 0,1 mm
Forrasztótüskék száma pólusonként	4	Csavarhúzó éle	0,8 x 4,0
Csupaszolási hossz	18 mm	L1, mm	30 mm
L1, inch	1,181 inch	Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	touch-safe with connected connectors from 6 mm ²		

OMNIMATE Power - sorozat LU
LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Csatlakoztatható vezetékek**Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 16 mm²Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG 20
AWG, min.Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG 4
AWG, max.Tömör, min. H05(07) V-U 0,5 mm²Tömör, max. H05(07) V-U 16 mm²Többes, min. H07V-R 6 mm²Többes, max. H07V-R 16 mm²Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,5 mm²Flexibilis, max. H05(07) V-K 16 mm²műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,5 mm²műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 16 mm²érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 16 mm²Dugasz mérete EN 60999 szerint a x b; 5.3mm (B6)
ø

Rögzíthető vezeték

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		2,5 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		4 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		6 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		10 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 21 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		16 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 21 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus		finom huzalozás
	névleges		1,5 mm ²
AEH	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm	
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm	

Max. rögzítési tartomány 16 mm²

OMNIMATE Power - sorozat LU
LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**CSA névleges adatok**

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)	150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)	600 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)	61 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA)	61 A	Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA)	5 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 18	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 6

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus)		Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059)	150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	600 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)	61 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059)	61 A	Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)	5 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 18	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 6
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

Megjegyzések

Megjegyzések	- Más színek külön kérésre - A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ. - Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1 - Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4 - P a rajzon = osztás - A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni. - A tesztpont csak potenciálevélteli pontként használható.
IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

OMNIMATE Power - sorozat LU LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL APPL. INVERTER EN FL BASE STATION EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	STEP
Mozgásvezérlőket bemutató tanulmány	Download Whitepaper
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	QR-Code product handling video
White Paper UL 600 V	Download Whitepaper

OMNIMATE Power - sorozat LU LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Rajzok


Dimensional drawing




Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe



A termék előnyei



- Nagy stabilitás a tűskealakításnak köszönhetően

OMNIMATE Power - sorozat LU LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

A termék előnyei



- PUSH IN csatlakoztatás 16 mm²-ig
- Szerszám nélkül kezelhető


Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.