THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 33.5/93.1 GE
Rendelési szám	1774410000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248148592
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:38:51 CEST

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	93,1 mm	Szélesség (coll)	3,665 inch
Magasság	33,5 mm	Magasság (coll)	1,319 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	284 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	33.5 x 25 mm	Halogén	Nem
Nyomtatás típusa	üres	Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	500	Szélesség	93,1 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40…150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	8 - 21.7 mm
Vezeték külső átmérő, max.	21,7 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	400 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

