Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



More performance. Simplified u-remote.

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 67 védettséggel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálva: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért.

A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

Általános rendelési adatok

Típus	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Rendelési szám	2426260000
Verzió	Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő-/beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	200 mm	Hossz, inch	7,874 inch
Szélesség	59,6 mm	Szélesség (coll)	2,346 inch
Magasság	17,6 mm	Magasság (coll)	0,693 inch
Nettó tömeg	500 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Rendszer adatok

Galvanikus leválasztás	2000 V DC	Szabványos IO-kapcsolat	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Csatlakozások

I/O-csatlakozások	8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású	Terepi busz (BUSZ BE)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású
Terepi busz (BUSZ KI)	1x M12 hüvely 4 pólusú, D-kódolású	Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 dugasz, 5 pólusú, L-kódolás
Tápfeszültség (AUX KI)	1x M12 aljzat, 5 pólusú, L-kódolás		

Digitális bemenetek

Bemenő áram, alacsony	1. típus, az IEC 61131-2 szerint	Bemenő áram, magas	1. típus, az IEC 61131-2 szerint
Rövidzárlat-védelem	Igen	Túlterhelésvédelem	Igen

Digitális kimenetek

Kimenő feszültség, alacsony	- 1 V	Kimenő feszültség, magas	max. 2 V
Max. teljes áramkimenet	9 A	Rövidzárlat-védelem	Igen
Túlterhelésvédelem	Igen	max. áramtovábbítási kapacitás kimenő jelenként	0,5 A, 2 A

Általános adatok

Ház fő anyaga	Cink présöntvény	UL 94 éghetőségi osztály	UL 94
Védelmi osztály	IP67		

Tápfeszültség

A modul elektronikus elemeinek teljesítmény-felvétele	160 mA tipikus	Határok	18 V DC ... 30 V DC
Max. teljes áram modul	16 A	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen
Üzemi feszültség	24 V		

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Software	UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 /ESI V1.2 files UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 /ESI V1.2 files
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE