

**Ipari Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image

- A Weidmüller WLAN Access Point eszközzel való használatra
- Irányfüggetlen és planáris antennák
- 2,4 GHz és 5 GHz sáv szélességénél való használatra
- Szabadtéri használat lehetséges a robusztus kialakításnak köszönhetően (IP68-ig)
- Kábel külső antennák bekötéséhez a Weidmüller WLAN Access Point készülékhez 2 méteres és 4 méteres változatban.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Rendelési szám	1367120000
Verzió	Irányfüggetlen antenna, 5 GHz sáv, 5 dBi erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP64, Impedancia: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6,299 inch
Tömeg	300 g	Nettó tömeg	210 g
Átmérő	16 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része 1 x antenna, 1 db rögzítőkonzol, 2 db bilincs oszlopra szereléshez

Ház anyaga

Ház fő anyaga PP

Műszaki adatok

3 dB nyalábszélesség (vízszintes)	360°	3dB nyalábszélesség (függőleges)	25°
Antenna erősítés	5 dBi	Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul
Frekvenciatartomány	5150 - 5875 (MHz)	Függőleges elektromos döntés	0°
Impedancia	50 Ω	Kompozit áramellátás max.	6 W
Polarizáció	Függőleges	Sugárzás	Írányfüggetlen
Állóhullám, rádió	< 1,7		

Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Szélterhelés	Elülső, Oldalsó, 7 N, @ 160 Km/h
Tárolási hőmérséklet, max.	75 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-45 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	75 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-45 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)